


φ45 mm × 肩下長 190.0 mm (220g 用) チューブ印刷範囲図

※ 表裏デザインが分かれている場合



註)

- デザイン内容により、一部修正をお願いする場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
- シルク印刷の場合は全面印刷は出来ません。左右端のどちらかに、幅:4.0mm程度の隙間を開ける必要があります。
- オフセット印刷の全面印刷は、逆に合わせ部分(約3.0mm程度)の確保が必要となります。
- 横2.0mm×縦4.0mm以上(推奨は2.0×6.0以上)の光電管マークを入れて下さい。
特にキャップセット納品の場合には充填メーカー様に、サイズと位置を御確認下さい。

データ入稿用mail office-mac@vessel-japan.co.jp



株式会社 ベッセル・ジャパン 〒108-0073 東京都港区三田3-7-18 イトヤマタワー6F

TEL 03-5791-3366

FAX 03-5791-3368