



チューブ名称	16φVL(細)	19φVL(細/太/太F)	22φVL(細/太/太F)	25φVL(細/太/太F)	35φVL(細)	25φVN	40φVLN※1	50φVLN※1
写真番号	a	b	c	d	e	f	g	h
ネジ部外観	a, b, c, d, e (細)		b, c, d (太)		b, c, d (太F)		f	g, h
ネジ口	ノズル一体(細)	ノズル一体(細 / 太 / 太<肩フラット>)			ノズル一体(細)	ノズル一体角ネジ	V型ロングノズルネジ	
成型/層(材質)	押出 / 多層(PE, EVOH)							
口内径(φ) (ノズル穴径)	1.2 (ノズル穴径)				1.5 / 2 (ノズル穴径)		12.5	
肩下長目安(mm)※2 (P7~8参照)	60~80	50~100	60~100	60~130	75~165	60~130	90~170	95~190
容量目安(ml)※3 (P7~8参照)	7~12	6~22	10~26	15~50	40~130	15~50	70~160	110~270

◆ ノズル一体タイプ(写真番号a~f)は、チューブ底部からの充填のみとなります ◆

注) ※1 40φ・50φVLN型は、ロングノズル中栓装着が必須となります。

※2 肩下長70mm以下のチューブは、バラ梱包による出荷となります。

※3 内容量は、充填物の比重により異なりますのでご注意願います。(充填量テスト・耐内容物テストにてご確認下さい)

チューブ別適合キャップ一覧

キャップ名称	材質	16φVL(細)	19φVL(細/太/太F)	22φVL(細/太/太F)	25φVL(細/太/太F)	35φVL(細)	25φVN	40φVLN	50φVLN
16φVLスクリュー細 (レット有)	PP	●	● (※)	● (※)	● (※)	●			
※ ノズル(細)のみ対応									
16φ(天平)VLスクリュー	PP	●	● (※)	● (※)	● (※)	●			
※ ノズル(細)のみ対応									
19φVLスクリュー太 (レット有)	PP		● (※)	● (※)	● (※)				
※ ノズル(太)のみ対応									
19φ(天平)VLスクリュー	PP		● (※)	● (※)	● (※)				
※ ノズル(太)のみ対応									
22φ(天平)VLスクリュー	PP			● (※)	● (※)				
※ ノズル(太)のみ対応									
19φVL2P	PP		● (※)	● (※)	● (※)				
※ ノズル(太F)のみ対応									
25-NV	PP						●		
25-RV※	AS						●		
※ パッキン(PP)標準仕様									
25-VW(天平)※	ABS/ABS						●		
※ パッキン(PP)標準仕様									
KT-25NW	PP / PP						●		
40φV型ロングノズル用	PP (中栓:PE)							● (※)	● (※)
※ 要ロングノズル中栓(2φ, 4φ)装着									

【表示】●: 装着適合

バックレスチューブ ノズルチューブ②

< VR-I型・VL-I型・VLN-I型シリーズ >

[HV-i 規格対応]

チューブ別適合キャップ一覧



バックレスチューブ < VR-I型シリーズ >

※ 逆止弁一体型のノズルによって、内容物の逆流を遮断します。
気密性に優れ、最後まで内容物が搾り出しやすいチューブです。

※ 写真番号c,dは現在金型修正中につき、取扱いにつきましては弊社担当まで別途お問い合わせ下さい。

チューブ名称	19φVR-I	25φVR-I		19φVL-I	25φVL-I		40φVLN-I	50φVLN-I
写真番号	a	b		c	d		e	f
ネジ部外観	a, b		c, d		e, f			
ネジ口	VI逆止弁ノズル一体 (ノズル先端部: PP, PE, NBR)		VIノズル一体		V型ロングノズルネジ			
成型/層(材質)	押出 / HV-i (PE, PET, AL)		押出 / HV-i (PE, PET, AL)		押出 / HV-i (PE, PET, AL)			
ノズル穴径 / 口内径 (φ)	1.5 (ノズル穴径)		1.5 (ノズル穴径)		12.5			
肩下長目安 (mm) (P7~8 参照)	50~100	60~130		50~100	60~130		90~170	95~190
容量目安 (mℓ) ※1 (P7~8 参照)	6~22	15~50		6~22	15~50		70~160	110~270

◆ バックレスチューブ・ノズルチューブ②は、チューブ底部からの充填のみとなります ◆

注) ※1 内容量は、充填物の比重により異なりますのでご注意ください。(充填量テスト・耐内容物テストにてご確認下さい)

キャップ名称	材質	19φVR-I	25φVR-I		19φVL-I	25φVL-I		40φVLN-I	50φVLN-I
19φVR-I用 スクリュー※	AL / PP	●	●						
※ 金冠加工仕様のみ									
19φVR-I用 T型スクリュー※	AL / PP	●	●						
※ 金冠加工仕様のみ									
19φ(天平)VL-I用スクリュー	PP				●	●			
40φV型ロングノズル用	PP (中栓: PE)							● (※)	● (※)
※ 要ロングノズル中栓(2φ, 4φ)装着									

【表示】●: 装着適合



※ ノズル内部の逆止弁が内容物の逆流を遮断します。



スタンダード

スクリーン
ワンタッチ

オーバル

エアレス

バックレス

リニア

ソフト

ダブル

ON/OFF

特殊合金

広口

タック

カット

ボトル

クリ